

Anciennement connu comme : Easy Flex® 47-200



Huiles



Applications légères

## Alternative polyvalente et plus durable aux gants en coton

- La fraîcheur et le confort du coton avec une adhérence largement supérieure.
- Facilite la manipulation d'objets lisses tels que des boîtes ou des appareils électroménagers et la rend plus sûre.
- Enduction limitée à la paume et aux doigts. La zone de travail est protégée, tandis que le dos de la main peut respirer librement.
- Résistance nettement plus grande aux déchirures, aux perforations et à l'abrasion.
- L'enduction nitrile repousse l'huile et la graisse.
- Cinq fois plus durable qu'un gant en coton ordinaire.



#### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Industrie chimique

#### Applications

- Assemblage et inspection de pièces
- Ajustement de pièces et systèmes
- Réparation de moteurs et transmissions
- Assemblage et montage de composants
- Acheminement de pièces à la ligne de production
- Livraison d'équipements finis
- Entreposage de matières premières
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Chargement et déchargement de matériel de traitement

Anciennement connu comme : Easy Flex® 47-200

#### Principales propriétés

- Meilleure résistance à la déchirure, à la perforation, à l'abrasion et à la coupure qu'un gant tricoté en coton ordinaire de 230 g
- Conception ergonomique assurant fraîcheur, confort, légèreté et souplesse absolus
- Préhension supérieure en milieu sec
- Enduction légère en nitrile repoussant les huiles et les graisses
- Conformité aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments

#### Normes de performance & Conformité réglementaire

##### Conformité REACH



#### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
ActivArm® 47-200	<b>Finition:</b> Enduction 3/4 <b>Matériau de l'enduction:</b> Nitrile <b>Matériau du support:</b> Coton interlock <b>Modèle de manchette:</b> Poignet tricot	N/A	6, 7, 8, 9, 10	272-289 mm; 10.70-11.37 inches	Vert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 paires par sachet ; 12 sachets par carton</li> </ul>

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

**Région Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
 Ansell Healthcare Europe NV  
 Riverside Business Park  
 Blvd International, 55  
 1070 Bruxelles, Belgique  
 T : +32 (0) 2 528 74 00  
 F : +32 (0) 2 528 74 01

**Région Amérique du Nord**  
 Ansell Healthcare Products LLC  
 111 Wood Avenue South,  
 Suite 210  
 Iselin, NJ 08830, USA  
 T : +1 800 800 0444  
 F : +1 800 800 0445

**Australie**  
 Ansell Limited  
 Level 3,678 Victoria Street,  
 Richmond, Vic, 3121  
 Australia  
 T : +61 1800 337 041  
 F : +61 1800 803 578

**Région Asie-Pacifique**  
 Ansell Global Trading Center  
 (Malaysia) Sdn Bhd  
 Prima 6, Prima Avenue  
 Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
 T : +603 8310 6688  
 F : +603 8310 6699

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**  
 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
 Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
 Q7001 Torre II,  
 Suites 1304, 1305 y 1306,  
 Col. Centro Sur, c.p. 76079  
 Queretaro, Qro. Mexique  
 T : +52 442 248 1544 / 248 3133

**Canada**  
 Ansell Canada  
 105 Lauder  
 Cowansville, QC J2K 2K8  
 Canada  
 Tél. : 1 800 363 8340  
 F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.